

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# CP 6372.551 Comfort-Panel

Estado: 16/12/2025 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6372.551 - Comfort-Panel

Caja de aluminio, elevada capacidad de transmisión de calor para una óptima disipación de calor pasiva. Bajo peso pero con elevada estabilidad. Grado de protección IP 65 según IEC 60 529.



## Características

Referencia	CP 6372.551
Ejecución	Conexión brazo soporte angular 120 x 65 mm
Ventajas	Caja de aluminio, elevada capacidad de transmisión de calor para una óptima disipación de calor pasiva Bajo peso pero con elevada estabilidad Compatible con todos los sistemas de pie y de brazo soporte de Rittal
Material	Caja: perfil de aluminio extrusionado Cantos: Cinc fundido a presión Cantoneiras de protección: plástico
General colour	Anodizado natural
Color	Caja: anodizado natural Cantos: RAL 7035 Cantoneiras de protección: semejante a RAL 7024
Unidad de envase	Caja con escotadura para conexión de brazo soporte Bombín de doble paletón de 3mm, intercambiable por bombines de cierre de 41 mm, maneta de plástico y empuñadura, ejecución C Incl. juntas y material de fijación para placas frontales Dorsal atornillado, caja con frontal abatible con cierre de doble paletón lateral

# Características

Dimensiones	Anchura: 628,5 mm Altura: 608,5 mm Profundidad: 92 mm
Pr. de montaje	74 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 12
Adecuado para anchura de panel frontal	520 mm
Adecuado para altura de panel frontal	500 mm
Ejecución	Acceso para mantenimiento por la parte posterior
Observación	Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte mediante giro de la caja
Material básico	Aluminio
Cierre	Ejecución cierre: Fusible atornillable
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	8.8
Peso bruto	8.8
EAN	4028177663091
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

# Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK