


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6704.000

Parte inferior de pupitre CX

Estado: 21/06/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6704.000 - Parte inferior de pupitre CX

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.



Características

| | |
|------------------|--|
| Referencia | CX 6704.000 |
| Ejecución | Parte inferior |
| Material | Caja: chapa de acero de 1,5 mm Puerta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado Placa de montaje: chapa de acero, 2,5 mm |
| Superficie | Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje: galvanizada |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | Caja arriba abierta Puerta o puerta doble delantera, con sistema de cierre de 3 puntos Placa de montaje Chapas de entrada de cables Cierre: doble paletón 3 mm |
| Dimensiones | Anchura: 600 mm Altura: 675 mm Profundidad: 500 mm |

Características

| | |
|--|--|
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) | 520 mm x 625 mm |
| Número puertas | 1 |
| Ángulo de abertura de la puerta | 130° |
| Código IK | IK10 |
| Observación | Para el cierre de la parte inferior del pupitre se precisa una placa de cierre Para un montaje de 2 piezas del pupitre se precisa una parte central y una placa de cierre para parte central Para un montaje de 3 piezas del pupitre se precisa una parte central y una superior |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Material básico | Chapa de acero |
| Nº de cierres | 1 |
| Ejecución cierre | Sistema de cierre de 3 puntos |
| Bombín de cierre | Doble paletón 3 mm |
| Cierre | Ejecución cierre: Sistema de cierre de 3 puntos Nº de cierres: 1 Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 34 kg |
| Peso bruto | 35,75 kg |
| Código arancelario | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Descripción producto | Sistema de pupitres CX, parte inferior, An.Al.Pr.: 600x675x500 mm, chapa de acero |

Aprobaciones

Aprobaciones

UL + C-UL (listed)

Explicaciones

Declaración de conformidad