

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CX 6742.000

## Pupitre compacto CX

Estado: 15/06/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CX 6742.000 - Pupitre compacto CX

Pupitre de una sola pieza para el manejo y la monitorización, con gran placa de montaje y elevado grado de protección IP 55, disponible en cuatro anchuras distintas.



## Características

|  |  |
|--|--|
| Referencia                               | CX 6742.000  |
| Ejecución                                | Pupitres compactos   |
| Material                                 | Caja: chapa de acero de 1,5 mm<br>Puerta y cubierta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado<br>Placa de montaje: chapa de acero, 2,5 mm   |
| Superficie                               | Caja, cubierta y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada<br>Placa de montaje: galvanizada  |
| Color                                    | RAL 7035   |
| Unidad de envase                         | Caja cerrada por la parte posterior y lateral<br>Puerta o puerta doble delantera, con sistema de cierre de 3 puntos<br>Placa de montaje<br>Cubierta con cierres de aldabilla, bisagras en la parte posterior, 2 retenedores con bloqueo automático. Desbloqueo automático a la izquierda, a la derecha manual.<br>Chapa de entrada de cables<br>Cierre: doble paletón 3 mm |
| Dimensiones                              | Anchura: 1.200 mm<br>Altura: 970 mm<br>Profundidad: 400 mm   |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) | 1.120 mm x 900 mm  |

# Características

|   |  |
|---|--|
| Profundidad arriba                      | 495 mm   |
| Profundidad abajo                       | 400 mm   |
| Número puertas                          | 2  |
| Código IK                               | IK10   |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 55  |
| Protection category NEMA                | NEMA 1<br>NEMA 12  |
| Material básico                         | Chapa de acero   |
| Dimensiones                             | Anchura: 1.200 mm<br>Altura: 970 mm<br>Profundidad arriba: 495 mm<br>Profundidad abajo: 400 mm |
| Unidad de embalaje                      | 1 pza(s).  |
| Peso neto                               | 83 kg  |
| Peso bruto                              | 86,75 kg   |
| Código arancelario                      | 94032080   |
| ETIM 9                                  | EC000784   |
| ETIM 8                                  | EC000784   |
| ECLASS 8.0                              | 27180504   |
| Descripción producto                    | CX Pupitre compacto, An.Al.Pr.: 1200x970x400 mm, chapa de acero                                |

# Aprobaciones

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Aprobaciones  | UL + C-UL (listed)         |
| Explicaciones | Declaración de conformidad |