

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 6703.600

### Partes inferiores

Estado: 21/05/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6703.600 - Partes inferiores

Partes inferiores TopPult TP, con cuatro anchuras y dos profundidades diferentes, la base para cualquier solución TopPult. La placa de cierre AX proporciona una imagen uniforme y las chapas de entrada de cables de dos piezas, incluidas en la unidad de envase, facilitan el paso de los cables.

## Características

|  |  |
|--|--|
| Referencia                               | TP 6703.600  |
| Material                                 | Caja: chapa de acero de 1,5 mm<br>Puerta y cubierta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado<br>Placa de montaje: chapa de acero   |
| Superficie                               | Caja, cubierta y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada<br>Placa de montaje: galvanizada  |
| Color                                    | RAL 7035   |
| Unidad de envase                         | Caja arriba abierta<br>Puerta o puerta doble con cierre de barras (con profundidad de 400 mm en el frontal, con profundidad de 500 mm en el frontal y dorsal)<br>Placa de montaje<br>Chapas de entrada de cables |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) | 1.499 mm x 625 mm  |
| Número puertas                           | 2  |
| Dimensiones                              | Anchura: 1.600 mm<br>Altura: 675 mm<br>Profundidad: 400 mm   |
| Grado de protección IP según IEC 60 529  | IP 55  |
| Protection category NEMA                 | NEMA 12  |
| Observación                              | Como ayuda de montaje para la nueva versión del sistema de zócalo VX, puede utilizarse el elemento deslizante VX 5051.172  |

# Características

|                      |   |
|----------------------|---|
| Unidad de embalaje   | 1 pza(s).   |
| Peso neto            | 75 kg   |
| Peso bruto           | 80 kg   |
| Código arancelario   | 94032080  |
| ETIM 9               | EC000784  |
| ETIM 8               | EC000784  |
| ECLASS 8.0           | 27180504  |
| Descripción producto | TP Pupitre, parte inferior, AnxAIxPr: 1600x675x400 mm, chapa de acero |

# Aprobaciones

|               |   |
|---------------|---|
| Aprobaciones  | UL + C-UL (listed)  |
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |