

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.020 FlatBox

Estado: 8/07/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.020 - FlatBox

Caja con embalaje compacto. Óptimo acceso y aplicación flexible como caja mural o de pie.



Características

| | |
|------------------|---|
| Referencia | DK 7507.020 |
| Ejecución | con marco de montaje de 19" |
| Ventajas | Rápido montaje sin herramientas Equipamiento del sistema en el armazón abierto de 19" |
| Material | Chapa de acero Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm |
| Superficie | Texturizada |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | Caja con embalaje compacto 1 pieza mural 2 soportes básicos 2 chapas de techo/suelo, con escotaduras para la entrada de cables a través de escobillas 2 laterales, con cierre 1 puerta transparente, con cierre de seguridad 3524 E, sentido de abertura de la puerta a elegir Elementos de unión para el montaje rápido sin herramientas Juego de puesta a tierra para una puesta a tierra adecuada de todas las piezas de la caja Marco de montaje de 19" |

Características

| | |
|------------------------------------|--|
| Unidades de altura | 12 UA |
| Dimensiones | Anchura: 600 mm Altura: 625 mm Profundidad: 400 mm |
| Altura de montaje para componentes | 12 UA |
| Capacidad de carga | Máx. 600 N |
| Observación | Profundidad máx. de montaje: profundidad - 58 mm hasta el dorsal Distancia máx. entre niveles en dos niveles de 19": profundidad - 104 mm El ángulo de abertura de la puerta es de máx. 210° |
| Material básico | Chapa de acero |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 24,828 kg |
| Peso bruto | 25,246 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 100,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado |
| Código arancelario | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| Descripción producto | FlatBox 600 x 12 UA x 400 mm RAL7035 |

Aprobaciones

| | |
|---------------|----------------------------|
| Explicaciones | Declaración del fabricante |
|---------------|----------------------------|