



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8601.065**

**Pantallas de zócalo laterales, 100 mm**

Estado: 22/12/2025 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8601.065 - Pantallas de zócalo laterales, 100 mm para elementos de zócalo frontales y posteriores

Montaje entre los elementos de zócalo. En una altura de 200 mm también pueden utilizarse dos pantallas de 100 mm cada una. Para la estabilización de elementos de zócalo ensamblados pueden montarse las pantallas con un giro de 90°.

## Características

|                             |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                  | TS 8601.065                                                                                                                                                                                             |
| Descripción producto        | Montaje entre los elementos de zócalo. En una altura de 200 mm también pueden utilizarse dos pantallas de 100 mm cada una.                                                                              |
| Material                    | Chapa de acero                                                                                                                                                                                          |
| Superficie                  | Pintada                                                                                                                                                                                                 |
| Color                       | RAL 7035                                                                                                                                                                                                |
| Unidad de envase            | 2 pantallas de zócalo<br>Incl. material de fijación                                                                                                                                                     |
| Observación para el montaje | Para la estabilización de elementos de zócalo ensamblados pueden montarse las pantallas de zócalo, laterales, 100 mm, con un giro de 90°. Para ello se precisan las pletinas para ensamblaje de zócalos |
| Dimensiones                 | Altura: 100 mm                                                                                                                                                                                          |
| Adecuado para               | Tipo de armario: TS: = 600 mm<br>Tipo de armario: SE<br>Tipo de armario: CM<br>Tipo de armario: TP<br>Tipo de armario: PC<br>Tipo de armario: IW<br>Tipo de armario: TS IT                              |
| Unidad de embalaje          | 2 pza(s).                                                                                                                                                                                               |
| Peso neto                   | 2                                                                                                                                                                                                       |
| Peso bruto                  | 2.07                                                                                                                                                                                                    |
| Código arancelario          | 94039910                                                                                                                                                                                                |

# Características

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| EAN             | 4028177237193 |
| E-Number Sweden | E7239656      |
| ECLASS 8.0      | 27182003      |