

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



TS 8900.050

Cubierta del interruptor (versión EE.UU.), para TS

Estado: 12/06/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8900.050 - Cubierta del interruptor (versión EE.UU.), para TS

Cubierta de seccionador TS (versión USA), según norma USA, sólo en combinación con palanca de accionamiento para interruptor principal.



## Características

Referencia	TS 8900.050
Descripción producto	Se incluye el bloqueo de puerta principal para el cierre seguro de armarios y combinaciones de armarios según la normativa estadounidense, sólo en combinación con palanca de maniobra para interruptores principales: Allen Bradley 1494 F-M1/P1/S1 y 140 U-K-FCX04, Square D 9422 A1, Siemens Handhabe para accionamientos Max-Flex para disyuntores compactos series SENTRON (ED, FD, LD, JD. No para disyuntores Siemens 3VL) Ref. EE.UU.: FHOH, General Electric TDA tipo 1 y 2, Moeller NZM-XSHGVR 12-NA.

# Características

Ventajas	<p>En combinación con el mecanismo de accionamiento, el cierre para puerta adyacente y las barras los requerimientos de la UL 508 A. Construcción compacta con sólo 100 mm de ancho.</p> <p>Montaje en lugar de un lateral. De esta forma es posible convertir todos los armarios TS 8 estándar de una puerta con esta cubierta en armarios para interruptores de seguridad. La superficie de montaje del armario no se reduce.</p> <p>Posibilidad de montaje a izquierda o derecha.</p> <p>En combinación con la placa de montaje intermedia TS integrable, puede aumentarse la superficie de montaje del armario principal aprox. en 100 mm en anchura.</p>
Material	Chapa de acero
Superficie	Texturizada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Incl. bloqueo puerta principal, cubierta y material de fijación.
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55
Grado de protección NEMA	NEMA 12
Dimensiones	Anchura: 100 mm Altura: 2.000 mm Profundidad: 500 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	22,2 kg
Peso bruto	24,7 kg
Código arancelario	73269098
ECLASS 8.0	27180101

# Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------