

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.613

Adaptador de aparellaje CB RiLineX

Estado: 13/05/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.613 - Adaptador de aparellaje CB RiLineX

Adaptador de aparellaje CB RiLineX (de 3 polos, máx. 250 A) para sistemas de embarrados de 60 mm. Ancho del dispositivo es de 105 mm. La versión «Universal» con tuercas deslizantes ofrece la máxima flexibilidad en el montaje de interruptores. El dispositivo permite un montaje a presión sin necesidad de herramientas, directamente sobre el embarrado, con adaptación semiautomática para espesores de barra de 5 y 10 mm. Versión para salida de cables hacia arriba.



Características

Referencia	RX 9360.613
Ejecución	universal
Ventajas	Montaje directo de disyuntores compactos MCCB sobre la placa Montaje a presión hasta 250 A y sencilla adaptación al espesor de embarrados 5/10 mm Premontaje rápido y sencillo de los tipos de interruptores habituales en el mercado en el exterior del armario
Material	Poliamida (PA 6) Protección frente al fuego según UL 94
Color	RAL 9005 RAL 35745
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 2XB
Tensión asignada soportada al impulso Uimp	8 kV

Características

Tensión nominal	690 V AC 690 V DC 600 V AC (UL)
Tensión asignada de aislamiento U _i	1000 V
Grado de suciedad	3
N° de polos	3 polos
Salida de cables	arriba
Sección	15 mm ² 6 mm ²
Adecuado para el fabricante (tipo)	Encuentra fácilmente el adaptador de aparellaje adecuado con nuestra ayuda para la selección en la zona de descargas.
Adecuado para sistema de barras colectoras	RiLineX RiLine60
Frecuencia fundamental	50...60 Hz
Humedad del aire (sin condensación)	10...90 %
Adecuado para barras colectoras	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Campo de temperatura de servicio	-25 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje	-25 °C...75 °C
Dimensiones	Anchura: 108,7 mm Altura: 251,4 mm Profundidad: 62,8 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	1,47 kg
Peso bruto	1,473 kg
Código arancelario	39269097

Características

Descripción producto	RX CB Adaptador de aparellaje 250 A, de 3 polos, versión Universal Fix, salida de cables arriba, An.: 105 mm
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad PCF-declaration