Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9666.120 Módulo para placas de montaje

Estado: 26/11/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



SV 9666.120 - Módulo para placas de montaje

Con placa de montaje, cubierta precintable.

Características

precintable. Material Cubierta: Poliestireno Placa de montaje: chapa de acero, galvanizada Color RAL 7035 Unidad de envase Incl. material de fijación Dimensiones Anchura: 500 mm Altura: 150 mm Tamaño Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 2 Unidades de altura (UA) de 150 mm: 1 Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) Unidad de embalaje 1 pza(s). Peso neto 1.65 Peso bruto 1.66 Código arancelario 94039910 EAN 4028177676060		
material Cubierta: Poliestireno Placa de montaje: chapa de acero, galvanizada Color RAL 7035 Unidad de envase Incl. material de fijación Dimensiones Anchura: 500 mm Altura: 150 mm Tamaño Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 2 Unidades de altura (UA) de 150 mm: 1 Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) Unidad de embalaje 1 pza(s). Peso neto 1.65 Peso bruto 1.66 Código arancelario 94039910 EAN 4028177676060	cia SV	9666.120
Placa de montaje: chapa de acero, galvanizada Color RAL 7035 Unidad de envase Incl. material de fijación Dimensiones Anchura: 500 mm Altura: 150 mm Tamaño Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 2 Unidades de altura (UA) de 150 mm: 1 Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) Unidad de embalaje 1 pza(s). Peso neto 1.65 Peso bruto 1.66 Código arancelario 94039910 EAN 4028177676060	•	sible profundidad de montaje 105 – 140 mm. Cubierta cintable.
Unidad de envase Incl. material de fijación Anchura: 500 mm Altura: 150 mm Tamaño Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 2 Unidades de altura (UA) de 150 mm: 1 Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) Unidad de embalaje 1 pza(s). Peso neto 1.65 Peso bruto 1.66 Código arancelario 94039910 EAN 4028177676060		
Dimensiones Anchura: 500 mm Altura: 150 mm Tamaño Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 2 Unidades de altura (UA) de 150 mm: 1 Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) Unidad de embalaje 1 pza(s). Peso neto 1.65 Peso bruto 1.66 Código arancelario 94039910 EAN Anchura: 500 mm Altura: 150 mm 1 pza(s) mm: 1 438 mm x 116 mm 438 mm x 116 mm 4028177676060	RAI	_ 7035
Altura: 150 mm Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 2 Unidades de altura (UA) de 150 mm: 1 Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) Unidad de embalaje 1 pza(s). Peso neto 1.65 Peso bruto 1.66 Código arancelario 94039910 EAN 43tura: 150 mm Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 2 Unidades de altura (UA) de 150 mm: 1 438 mm x 116 mm 438 mm x 116 mm 4028177676060	de envase Incl	. material de fijación
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 1 Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) Unidad de embalaje 1 pza(s). Peso neto 1.65 Peso bruto 1.66 Código arancelario 94039910 EAN 438 mm x 116 mm 438 mm x 116 mm 4028177676060		
(An. x Al.) Unidad de embalaje 1 pza(s). Peso neto 1.65 Peso bruto 1.66 Código arancelario 94039910 EAN 4028177676060		,
Peso neto 1.65 Peso bruto 1.66 Código arancelario 94039910 EAN 4028177676060	'	3 mm x 116 mm
Peso bruto 1.66 Código arancelario 94039910 EAN 4028177676060	de embalaje 1 p:	za(s).
Código arancelario 94039910 EAN 4028177676060	2to 1.6	5
EAN 4028177676060	uto 1.6	6
	arancelario 940)39910
FTIM 0 F0001802	402	28177676060
ETIM 9 EC001893	ECC	001893
ECLASS 8.0 27400608	\$8.0 274	100608

Aprobaciones

© Rittal 2025

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3