

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.560

# Módulo para regletas bajo carga para fusibles NH

Estado: 4/04/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.560 - Módulo para regletas bajo carga para fusibles NH

Para regletas bajo carga para fusibles NH t. 00 a t.3 (tripolar, distancia entre centros de barras 100/185 mm).

## Características

|  |  |
|--|--|
| Referencia                                       | SV 9666.560  |
| Descripción producto                             | Para regletas bajo carga para fusibles NH t. 00 a t.3 (tripolar, distancia entre centros de barras 100/185 mm).  |
| Material   | Cubierta: Poliestireno<br>Soporte: poliéster reforzado con fibra de vidrio   |
| Color  | RAL 7035   |
| Unidad de envase                                 | Incl. material de fijación   |
| Observación                                      | Para garantizar una conexión de cables sin problemas, debe instalarse debajo del módulo para regletas bajo carga para fusibles NH un módulo de protección contra contactos o un módulo para barras colectoras N/PE |
| Dimensiones                                      | Anchura: 750 mm<br>Altura: 750 mm  |
| Tamaño   | Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 3<br>Unidades de altura (UA) de 150 mm: 5   |
| Para tamaño                                      | 12 x Gr. 00<br>6 x Gr. 1<br>6 x Gr. 2<br>6 x Gr. 3   |
| Adecuados para referencia                        | 9677.XXX   |
| Adecuado para barras colectoras                  | 40 x 10<br>50 x 10<br>60 x 10  |
| Distancia entre centros de las barras colectoras | 185 mm   |

# Características

---

|                      |  |
|----------------------|--|
| Unidad de embalaje   | 1 pza(s).                                |
| Peso neto            | 5,17 kg                                  |
| Peso bruto           | 5,18 kg                                  |
| Código arancelario   | 85369095                                 |
| ETIM 9               | EC001893                                 |
| ECLASS 8.0           | 27400608                                 |
| Descripción producto | ISV NH00/1/2/3 F.-S.-DIS. MODULE W/H 3/5 |

# Aprobaciones

---

|               |   |
|---------------|---|
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |
|---------------|---|