

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1018.600

## AE-kytkentäkaapit

Osavaltio: 7.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1018.600 - AE-kytkentäkaapit Ruostumaton teräs

Kompakti kytkentäkaappi AE, ruostumatonta terästä, sis. asennuslevyn

## ominaisuudet

|                                        |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilausnro                              | AE 1018.600                                                                                                                                        |
| Materiaali                             | Kotelo: Ruostumaton teräs<br>Ovi: Ruostumaton teräs, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste<br>Asennuslevy: Teräslevy<br>Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) |
| Pintakäsittely                         | Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 µm<br>Asennuslevy: Sinkitty                                                                 |
| Toimitus                               | Kotelo ja ovi/ovet<br>Asennuslevy<br>Lukitus: 3 mm kaksoislehti                                                                                    |
| Kotelointiluokka NEMA                  | NEMA 12                                                                                                                                            |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 55                                                                                                                                              |
| IK-koodi                               | IK08                                                                                                                                               |
| Mitat                                  | Leveys: 1.000 mm<br>Korkeus: 1.000 mm<br>Syvyys: 300 mm                                                                                            |
| Asennuslevyn mitat (L x K)             | 939 mm x 955 mm                                                                                                                                    |
| Ovien määrä                            | 2                                                                                                                                                  |
| Lukkojen määrä                         | 2                                                                                                                                                  |
| Lukko                                  | Lukituksen rakenne: Salpalukko<br>Lukkojen määrä: 2<br>avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti<br>Material lock: Painevalettu sinkki, niklattu         |
| Pohjamateriaali                        | Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)                                                                                                                |
| Pakkausyksikkö                         | 1 kpl                                                                                                                                              |
| Nettopaino                             | 65,4 kg                                                                                                                                            |

## ominaisuudet

---

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Bruttopaino        | 67 kg                       |
| Tullitariffinimike | 94032080                    |
| ETIM 9             | EC000261                    |
| ETIM 8             | EC000261                    |
| ECLASS 8.0         | 27180101                    |
| Tuotekuvaus        | AE-kaappi 1000x1000x300 RST |

---

## Hyväksynät

---

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Hyväksynät | DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed)                    |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus<br>Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |

---