

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1090.500

AE-kytkentäkaapit

Osavaltio: 4.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1090.500 - AE-kytkentäkaapit

Maalattu kotelo, jossa teräslevyovi, asennuslevy ja laippalevy pohjassa.

ominaisuudet

| | |
|--|--|
| Tilausnro | AE 1090.500 |
| Materiaali | Kotelo: teräslevy Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste |
| Pintakäsittely | Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuslevy: Sinkitty |
| Väri | RAL 7035 |
| Toimitus | Kotelo saranoidulla ovella/ovilla Laippa/laipat kotelon pohjassa Asennuslevy Lukitus: 3 mm kaksoislehti |
| Kotelointiluokka NEMA | NEMA 4 |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 66 |
| IK-koodi | IK08 |
| Mitat | Leveys: 600 mm Korkeus: 1.000 mm Syvyys: 250 mm |
| Oven materiaalivahvuus | 2 mm |
| Kotelon materiaalivahvuus | 1,5 mm |
| Asennuslevyn materiaalivahvuus | 3 mm |
| Asennuslevyn mitat (L x K) | 539 mm x 955 mm |
| Ovien määrä | 1 |
| Oven käteisyys vaihdettavissa | Joo |
| Lukkojen määrä | 2 |

ominaisuudet

| | |
|--------------------|--|
| Lukko | Lukituksen rakenne: Salpalukko Lukkojen määrä: 2 avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti |
| Laippa | Koko: 5 Määrä: 1 |
| Pohjamateriaali | Teräslevy |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 38,95 kg |
| Bruttopaino | 40 kg |
| Tullitariffinimike | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Tuotekuvaus | AE-kaappi 600x1000x250 |

Hyväksynät

| | |
|------------|---|
| Hyväksynät | DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |