

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1549.000

E-Box KX, teräslevy

Osavaltio: 11.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1549.000 - E-Box KX, teräslevy

Maalattusta teräksestä valmistettu KX E-Box tarjoaa asennusmukavuutta ja joustavaa lukkojärjestelmien valintaa.



ominaisuudet

| | |
|--|---|
| Tilausno | KX 1549.000 |
| Tuotekuvaus | Maalattusta teräksestä valmistettu KX E-Box tarjoaa asennusmukavuutta ja joustavaa lukkojärjestelmien valintaa. |
| Materiaali | Kotelo: teräslevy Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste |
| Pintakäsittely | Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuslevy: Sinkitty |
| Väri | RAL 7035 |
| Toimitus | Kotelo ja ovi Asennuslevy Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä 180° saranat |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12 |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 66 |

ominaisuudet

| | |
|--------------------------------|---|
| Type rating UL 50E:n mukaan | Type 1 Type 3R Type 4 Tyyppi 12 |
| IK-koodi | IK08 |
| Mitat | Leveys: 200 mm Korkeus: 200 mm Syvyys: 120 mm |
| Asennuslevyn mitat (L x K) | 175 mm x 185 mm |
| Kotelon materiaalivahvuus | 1,25 mm |
| Oven materiaalivahvuus | 1,25 mm |
| Asennuslevyn materiaalivahvuus | 2 mm |
| Lukko | Lukkojen määrä: 1 |
| Pohjamateriaali | Teräslevy |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 2,437 kg |
| Bruttopaino | 2,637 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 10,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Tuotekuvaus | KX E-Box, WHD: 200x200x120 mm, sheet steel, with mounting plate, with door |

Hyväksynnät

Hyväksynät

Hyväksynät

Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Sertifikaatit

Kotelointiluokka

Selitykset

Valmistajan vakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
PCF-declaration