

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1682.600 Kytökotelo HD

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1682.600 - Kytkinkotelo HD

Kotelo, jossa kaksi aukotusta painikkeille, mukautuu elintarviketeollisuuden vaatimuksiin. Yhtenäinen silikonitiiviste kotelon ja kannen välillä. Hygieeninen pikalukitus.



ominaisuudet

| | |
|------------------------|---|
| Tilausno | HD 1682.600 |
| Rakenne | Hygienic Design -kotelot |
| Materiaali | Kotelo ja kansi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm Lukkoruuvi: Ruostumaton teräs Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen |
| Pintakäsittely | Kotelo ja kansi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 µm Tiiviste: läpivärjätty sininen RAL 5010 |
| Toimitus | Kotelo kauttaaltaan umpinainen Kansi, jossa aukko kytkimelle Tiiviste ja lukkoruuvit (irraltaan mukana) |
| Mitat | Leveys edessä: 100 mm Leveys (takana): 122 mm Korkeus edessä: 160 mm Korkeus takana: 182 mm Syvyys: 90 mm |
| Rasterimitta | 60 mm |
| Aukotukset (määrä x Ø) | 2 x 22,5 mm |
| IK-koodi | IK08 |

ominaisuudet

| | |
|---------------------------------------|---|
| Pohjamateriaali | Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) |
| Lukko | Lukituksen rakenne: Hygieeninen pikalukitus Lukkojen määrä: 4 |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 66 IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13 |
| Type rating UL 50E:n mukaan | Type 1 Tyyppe 3 Type 3X Type 4 Type 4X Tyyppe 12 Type 13 |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 1,1 kg |
| Bruttopaino | 1,3 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 14,23 |
| Tullitariffinimike | 84879090 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC002713 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Tuotekuvaus | HD Kytinkotelo, LxKxS: 100x160x90 mm, ruostumatonta terästä, 1.4301, 2 kytkinaukotusta, Ø 22,5 mm |

Hyväksynät

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK

PCF-declaration