

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9782.818

CS Toptec, ensamblable

Estado: 17/04/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9782.818 - CS Toptec, ensamblable

Armario ensamblable para exteriores de doble pared con zócalo de 100 mm, puerta, dorsal y tejadillo de protección ensamblable. La totalidad del bastidor del armario se encuentra disponible para un equipamiento interior eficiente y flexible. El armario está preparado para el montaje de un refrigerador mural Blue e+ para exteriores.



Características

Referencia	CS 9782.818
Ejecución	para ensamblaje Con escotadura para refrigerador para exteriores 1,5 kW
Material	Bastidor del armario: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Piezas planas y pantallas de zócalo: Aluminio, AlMg3 Tejadillo: Aluminio
Superficie	Texturizada Poliéster resistente a rayos UV
Color	RAL 7035

Características

Unidad de envase	Armario ensamblable para exteriores de doble pared Bastidor del armario con troquel de sistema de 25 mm en bastidor de techo y suelo, así como perfiles verticales con 2 niveles de fijación Puerta frontal con retenedor de puerta, empuñadura giratoria y cilindro medio, cierre BJ20027 Dorsal Tejadillo Zócalo con placas de entrada de cables atornilladas y pantallas atornilladas delante y detrás
Dimensiones	Anchura: 800 mm Altura: 1.200 mm Profundidad: 800 mm
Dimensiones	Altura total: 1.345 mm Altura tejadillo: 45 mm Altura zócalo: 100 mm
Número puertas	1
Cierre	Ejecución cierre: Cierre de 4 puntos Nº de cierres: 1 Bombín de cierre: BJ20027
Placa de entrada de cables	Tamaño: 2 Cantidad: 2
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55
Grado de protección NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Código IK	IK10
Observación	Todas las piezas planas reforzadas y con puesta a tierra (pared exterior sobre pared interior) Para el montaje de un armario individual se precisan los laterales para CS Toptec, ensamblable
Observación referente a la referencia	Para el cierre de la escotadura se precisa un refrigerador o una chapa de adaptación
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	63,5 kg

Características

Peso bruto	73,5 kg
Código arancelario	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Descripción producto	CS TopTec, ensamblable An.Al.Pr.: 800x1200x800 mm, con escotadura para refrigerador para exteriores 1,5 kW

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad
---------------	----------------------------