

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KS 1423.500 Muovikaapit KS

Osavaltio: 29.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KS 1423.500 - Muovikaapit KS

Ovellinen seinäkotelo lasikuituvahvisteista, kyllästämätöntä polyesteria, asennuslevyllä. Valinnaisesti laiteovilla tai ilman. Kotelointiluokka IP 56 tai IP 66. Portaaton asennuslevyjen syvyysäättö. Joustava ovien asennus oven puristettujen kiinnitysnokkien avulla. Tukeva rakenne lasikuituvahvistetun muovin avulla.



ominaisuudet

Tilausnro	KS 1423.500
Rakenne	ilman laiteikkunaa
Materiaali	Kotelo ja ovi: Lasikuituvahvistettua, kyllästämätöntä polyesteriä GFK Ovi: yhtenäinen PU-vaahdotiiviste Asennuslevy: Teräslevy Laiteikkuna: Akryylilasi, 3,0 mm, yhtenäisellä kumitiivisteellä
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Ei jälkikäsitelty, läpivärjätty muovi Asennuslevy: Sinkitty
Väri	Värisävy RAL 7035
Toimitus	Kotelo saranoidulla ovella, kauttaaltaan umpinainen, 3 mm kaksoislehtiavainlukko Asennuslevy Oven ylä- ja alareunassa kaksinkertainen sadesuojalista Sivuilla puristetut C-profiilit asennuslevyjen portaattomaan säätöön syvyysuunnassa

ominaisuudet

Ohje	Pinta saattaa vaurioitua UV-säteilyn (aurionvalo) pitkäaikaisesta vaikutuksesta yhdessä tuulen ja sateen kanssa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta kaapin sisään asennettuihin sähköisiin komponentteihin. Jos kaappeja ei voi suojata UV-säteilyltä, suosittelemme niiden maalaamista 2-komponenttimaalilla. Sallittu ympäristölämpötila -30 °C...+75 °C.
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 4X
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66
IK-koodi	IK08
Mitat	Leveys: 200 mm Korkeus: 300 mm Syvyys: 150 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus	2 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	145 mm x 250 mm
Ovien määrä	1
Oven käisyys vaihdettavissa	Joo
Lukkojen määrä	1
Lukko	Lukituksen rakenne: Salpalukko Lukkojen määrä: 1 avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Pohjamateriaali	Muovi
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3,179 kg
Bruttopaino	3,381 kg
Tullitariffinimike	94037000
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	KS Muovikaappi 200X300X150

Hyväksynät

Hyväksynät

Bureau Veritas
TÜV

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK