


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KS 1449.500 Muovikaapit KS

Osavaltio: 30.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KS 1449.500 - Muovikaapit KS

Ovellinen seinäkotelo lasikuituvahvisteista, kyllästämätöntä polyesteria, asennuslevyllä. Valinnaisesti laiteovilla tai ilman. Kotelointiluokka IP 56 tai IP 66. Portaaton asennuslevyjen syvyysäättö. Joustava ovien asennus oven puristettujen kiinnitysnokkien avulla. Tukeva rakenne lasikuituvahvistetun muovin avulla.



ominaisuudet

Tilausno	KS 1449.500
Rakenne	laiteikkunan kanssa
Materiaali	Kotelo ja ovi: Lasikuituvahvistettua, kyllästämätöntä polyesteriä GFK Ovi: yhtenäinen PU-vaahdotiiviste Asennuslevy: Teräslevy Laiteikkuna: Akryylilasi, 3,0 mm, yhtenäisellä kumitiivisteellä
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Ei jälkikäsitelty, läpivärjätty muovi Asennuslevy: Sinkitty
Väri	Värisävy RAL 7035
Toimitus	Kotelo saranoidulla ovelta, kauttaaltaan umpinainen, 3 mm kaksoislehtiavainlukko Asennuslevy Oven ylä- ja alareunassa kaksinkertainen sadesuojalista Sivuilla puristetut C-profiilit asennuslevyjen portaattomaan säätöön syvyysuunnassa Laiteikkuna ovenssa

ominaisuudet

Ohje	Pinta saattaa vaurioitua UV-säteilyn (auringonvalo) pitkäaikaisesta vaikutuksesta yhdessä tuulen ja sateen kanssa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta kaapin sisään asennettuihin sähköisiin komponentteihin. Jos kaappeja ei voi suojata UV-säteilyltä, suosittelemme niiden maalaamista 2-komponenttimaalilla. Sallittu ympäristölämpötila -30 °C...+75 °C.
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 12
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 56
IK-koodi	IK08
Mitat	Leveys: 400 mm Korkeus: 600 mm Syvyys: 200 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus	2,5 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	345 mm x 550 mm
Ovien määrä	1
Oven käisyys vaihdettavissa	Joo
Lukkojen määrä	2
Lukko	Lukituksen rakenne: Salpalukko Lukkojen määrä: 2 avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
With viewing window	Joo
Pohjamateriaali	Muovi
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	10,707 kg
Bruttopaino	11,271 kg
Tullitariffinimike	94037000
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	KS Muovikaappi 400X600x200 + ikkuna

Hyväksynnät

Hyväksynnät

Bureau Veritas
TÜV

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK