


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2370.500

## LED-vilkkuvaloelementti

Osavaltio: 1.2.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2370.500 - LED-vilkkuvaloelementti modulaarisille hälytintorneille

360°:een signaalisäteily optimoidun primatekniikan avulla, valojen maksimimäärä = 5 elementtiä, samalla jännitteellä.

## ominaisuudet

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilausnro                                   | SZ 2370.500                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rakenne                                     | LED-vilkkuvaloelementti                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tuotekuvaus                                 | 360°:n signaalisäteily optimoidun primatekniikan avulla.<br>Mahdollisten liitäntöjen lukumäärä = 5 elementtiä samalla jännitteellä.                                                                                                                                                     |
| Hyödyt                                      | Asennus ja sähköinen kosketus helposti bajonettiliitoksen avulla.<br>Konfiguroitavissa jopa viidelle elementille, samalla jännitteellä.<br>Saatavana eri värisiä ja eri jännitteillä toimivia elementtejä.<br>Vilkku- ja salamavaloelementti sis. valonlähteen, suoraan asennettavissa. |
| Toimintotapa                                | Modulaarinen rakenne on mahdollinen liitäntä-, optisten ja akustisten elementtien, hehkulamppujen ja merkintätaulujen kanssa.                                                                                                                                                           |
| Materiaali                                  | Kotelo polyamidia<br>Kalotti: Läpinäkyvä polykarbonaatti                                                                                                                                                                                                                                |
| Väri                                        | Punainen                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Halkaisija                                  | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden | 2500 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nimelliseristysjännite                      | 250 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mitat                                       | Korkeus: 56 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan      | IP 54, kun ylimmäiseksi asennetaan kansi tai sireeni                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nimelliskäyttöjännite                       | 24 V (AC/DC)                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## ominaisuudet

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Pakkausyksikkö     | 1 kpl         |
| Nettopaino         | 0.082         |
| Bruttopaino        | 0.083         |
| Tullitariffinimike | 94054990      |
| EAN                | 4028177659216 |
| ECLASS 8.0         | 27371220      |

## Hyväksynnät

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Hyväksynnät | UL + C-UL (listed)<br>UR |
|-------------|--------------------------|