

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.712 Pistorasia

Osavaltio: 6.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.712 - Pistorasia LED-kaappivalaisimelle

Yhdessä LED-järjestelmävalaisimen kanssa pistorasia muodostaa joustavan rakennussarjan kansainväliseen käyttöön.



## ominaisuudet

|                        |  |
|------------------------|--|
| Tilausnro              | SZ 2500.712  |
| Tuotekuvaus            | Yhdessä LED-järjestelmävalaisimen kanssa pistorasia muodostaa joustavan rakennussarjan kansainväliseen käyttöön.   |
| Hyödyt                 | Samat liitännäosaosat kuin LED-järjestelmävalaisimissa<br>Peräkkäisliitännäkelpoinen LED-järjestelmävalaisimien kanssa<br>Joustava asennus koko kaappiin ja ovikehykseen mahdollinen<br>Pistorasian ergonominen sijainti pinnoilla<br>Ei ylimääräisiä johdotustöitä LED-järjestelmävalaisimen yksinkertaisen liitännäteknikan ansiosta |
| Materiaali             | Muovi  |
| Väri                   | RAL 7016   |
| Toimitus               | Sis. kiinnitystarvikkeet   |
| Liitännämahdollisuudet | Virransyöttö, 3-vaiheinen<br>Läpijohdotus, 3-vaiheinen   |
| Ohje                   | Käytön mukaan tarvitaan läpijohdotus tai 3-napainen syöttö   |
| Mitat                  | Leveys: 163 mm<br>Korkeus: 68 mm<br>Syvyys: 43,5 mm  |

## ominaisuudet

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Käyttölämpötila-alue  | -20 °C...55 °C  |
| Pistorasiat           | F/B (tyyppi E, CEE 7/5)   |
| Nimelliskäyttöjännite | 195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz  |
| Pakkausyksikkö        | 1 kpl   |
| Nettopaino            | 0,25 kg   |
| Bruttopaino           | 0,271 kg  |
| Tullitariffinimike    | 85366990  |
| ETIM 9                | EC000330  |
| ETIM 8                | EC000330  |
| ECLASS 8.0            | 27142604  |
| Tuotekuvaus           | SZ socket box for LED system light, with socket for France/Belgium, |

## Hyväksynät

---

|            |   |
|------------|---|
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus<br>PCF-declaration |
|------------|---|