

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2482.320

**Asennuskehikko, modulaarinen
liitännäluukku**

Osavaltio: 4.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2482.320 - Asennuskehikko, modulaarinen liitântäluukku

Yleiskäyttöinen kaikkialla, missä tarvitaan nopea pääsy liitântöihin ja pistorasioihin, kaappi voidaan pitää suljettuna.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2482.320
Rakenne	Yksinkertainen asennuskehys, metallisella luukulla
Tuotekuvaus	Yleiskäyttöinen kaikkialla, missä tarvitaan nopea pääsy liitântöihin ja pistorasioihin. Kaappi voidaan pitää suljettuna ja suojattuna ympäristövaikutuksilta sekä asiattomalta käsittelyltä.
Toimintotapa	Asennuskehyksessä on luukku, joka lukittuu useaan asentoon 90–180° välillä Painettava lukko takaa luotettavan tiivistymisen. Voidaan lukita tarvittaessa.
Materiaali	Lukitus: Polykarbonaatti Asennuskehys ja metalliluukku: Tarkkuusvalettu sinkki
Pintakäsittely	Asennuskehys ja metalliluukku: nikkeloity, himmeä
Väri	Lukitus: RAL 7024 Ruviliittimet: keltainen (RAL 1016)
Asennusaukotus	Aukon leveys: 52 mm Aukotuskorkeus: 91 mm
Asennusmahdollisuudet	pienkoteloihin ja kompakteihin kytkentäkaappeihin ohjelmointiliitännäksi IT- ja teollisuusjakokaappeihin verkon huoltoliitännäksi PC-kaappeihin ja pulpettijärjestelmiin lisälaitteiden tilapäiseksi liitännäksi Siirrettäviin IW-työasemiin nopeaan kytkemiseen olemassa oleviin verkkoympäristöihin Command Panel-järjestelmiin integroitujen komponenttien ohjelmointia ja huoltoa varten.

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 65 mm Korkeus: 120 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 65 luukku suljettuna ja asianmukaisesti asennettuna
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,319 kg
Bruttopaino	0,321 kg
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Tuotekuvaus	Asennuskehys 1-osainen

Hyväksynät

Hyväksynät	C-UR UR + C-UR (recognized)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus