

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3138.000

Kattotuulettimet, kattoilmanvaihto

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3138.000 - Kattotuulettimet, kattoilmanvaihto

Uusi kattotuulettinsukupolvi sopii kaikkiin kokoihin: kaikille teholuokille tarvitaan vain yksi asennusleikkaus, tarjoaa hyvää tehokkuutta ilmavirtauksen ja vähäisen painehävikin ansiosta, innovatiivinen liitinkiinnitys mahdollistaa korkean suojausluokan IP54.



ominaisuudet

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilausno | SK 3138.000 |
| Rakenne | kattoasennus |
| Tuotekuvaus | Kattotuuletin, jossa korkea suojaustapa ja joustava asennus sisältä tai ulkoa päin. |
| Väri | RAL 7035 |
| Toimitus | Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. poimusuodattimen |
| Tuuletin | ilman tuuletinmoottoria |
| Mitat | Leveys: 400 mm Korkeus: 133 mm Syvyys: 400 mm |
| Asennussyvyys | 27,5 mm |
| Asennusaukotus | Aukon leveys: 258 mm Aukon syvyys: 258 mm |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 21 ilman suodatinmattoa IP 54 sis. poimusuodattimen |
| Kotelointiluokka NEMA | NEMA 12 |

ominaisuudet

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ohje | Kotelointiluokan nostamiseksi arvoon IP 55 voidaan valinnaisesti asentaa kuitusuodatin (katso Lisävarusteet). Energiatehokkuuden parantamista ja laitteen käyttöiän nostamista varten suositellaan lämpötilansäätimen tai -näytön asennusta. |
| Käyttölämpötila-alue | -20 °C...55 °C |
| Varastointilämpötila-alue | -40 °C...70 °C |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 3,2 kg |
| Bruttopaino | 3,5 kg |
| Tullitariffinimike | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Tuotekuvaus | SK Kattotuuletin |

Hyväksynät

| | |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Hyväksynät | CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized) |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |