

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3235.620 Sulake

Osavaltio: 5.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3235.620 - Sulake Blue e+ -jäähdyttimiin/-nestejäähdyttimiin

Johdonsuojakatkaisin ja tehokytkin laitteen liitosjohdon suojaamiseen Blue e+ -tuotesarjan jäähdytyslaitteissa ja nestejäähdyttimissä. Blue e+ -jäähdytyslaitteet/nestejäähdyttimet ovat itsesuojaavia eivätkä ne tarvitse turvalliseen käyttöön muita ulkoisia turvalaitteita.

## ominaisuudet

Tilausno	SK 3235.620
Tuotekuvaus	Tehokytkin tarvitaan laitteen liitosjohdon suojaamiseen (UL-sovellukset).
Ohje	For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
Mitat	Leveys: 144 mm Korkeus: 45 mm Syvyys: 97 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 20
Käyttölämpötila-alue	-20 °C...60 °C
Varastointilämpötila-alue	-50 °C...80 °C
Sopii tilausnumerolle	3178.80x / 3478.80x 3179.80x / 3479.80x 3184.8xx / 3484.8xx 3185.xxx / 3485.xxx 3186.xxx / 3486.xxx 3187.xxx / 3487.xxx 3188.xxx / 3488.xxx 3189.xxx / 3489.xxx 3320.200 / 3420.200 3334.x00 / 3434.x00
Napojen määrä	3-nap.
NH-koko	0
Pakkausyksikkö	1 kpl

## ominaisuudet

Nettopaino	0,5 kg
Bruttopaino	0,54 kg
Tullitariffinimike	85362010
ETIM 9	EC000074
ETIM 8	EC000074
ECLASS 8.0	27370401
Tuotekuvaus	Tehokytkin Blue e+ -jäähdyttimiin/nestejäähdyttimiin, 144 x 45 x 97 mm, UL/CSA

## Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit	EAC
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK