

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3284.210 Metallisuodatin

Osavaltio: 11.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3284.210 - Metallisuodatin jäähdyttimiin, Ilmastointiovelle, profiiliovelle, ilma-ilma- lämmönvaihtimiin ja jäähdyttimille

Suosittelimme pestäviä metallisuodattimia kohteisiin, joissa ilmassa on pölyä ja öljyä. Ilman tai höyryn sisältämät epäpuhtaudet jäävät kiinni metallin pintaan, mistä ne on helppo pestä pois vedellä tai rasvaa irrottavilla puhdistusaineilla.



## ominaisuudet

|             |   |
|-------------|---|
| Tilausnro   | SK 3284.210   |
| Tuotekuvaus | Pestäviä metallisuodattimia on käytettävä erityisesti asennettaessa jäähdyttimiä pöly- ja öljypitoisiin ympäristöihin. Ilman tai höyryn mahdollisesti sisältämät epäpuhtaudet jäävät suodattimen pintaan, ja ne voidaan pestä pois vedellä tai rasvaa irrottavilla puhdistusaineilla. |
| Materiaali  | Alumiini  |

# ominaisuudet

---

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Sopii tilausnumerolle | 3300.040 |
|                       | 3300.050 |
|                       | 3300.060 |
|                       | 3300.070 |
|                       | 3300.080 |
|                       | 3300.090 |
|                       | 3300.110 |
|                       | 3300.120 |
|                       | 3201.800 |
|                       | 3201.810 |
|                       | 3201.820 |
|                       | 3201.830 |
|                       | 3201.840 |
|                       | 3201.850 |

---

|       |   |
|-------|---|
| Mitat | Leveys: 425 mm<br>Korkeus: 78 mm<br>Syvyys: 10 mm |
|-------|---|

---

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

---

|            |        |
|------------|--------|
| Nettopaino | 0,2 kg |
|------------|--------|

---

|             |          |
|-------------|----------|
| Bruttopaino | 0,215 kg |
|-------------|----------|

---

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Tullitariffinimike | 76169100 |
|--------------------|----------|

---

|        |          |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC002513 |
|--------|----------|

---

|        |          |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC002513 |
|--------|----------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
|------------|----------|

---

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Tuotekuvaus | SK suodatin KTS oville |
|-------------|------------------------|