

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3286.800

Pikavaihtokehys

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3286.800 - Pikavaihtokehys kattoasennettaviin jäähdyttimiin

Vaihtokehysten alaosa kiinnitetään ruuveilla yhdessä tiivisteiden kanssa kytkentäkaappiin. Tämä yhdessä jäähdyttimen esiasennetun vaihtokehysten yläosan kanssa mahdollistaa liitännävalmiin jäähdyttimen asennuksen ja poiston pikalukkojen avulla.

ominaisuudet

| | |
|-------------------------|---|
| Tilausnumero | SK 3286.800 |
| Tuotekuvaus | Pikavaihtokehys on enemmän kuin tavallinen vaihtokehys. Vaihtokehysten alaosa kiinnitetään ruuveilla yhdessä tiivisteiden kanssa kytkentäkaappiin. Näin on mahdollista asentaa/poistaa pistokevalmis jäähdytin pikalukkojen avulla yhdessä jäähdyttimen aikaisemmin asennetun vaihtokehysten yläosan kanssa. Tämä tarkoittaa käytännössä lyhyitä huoltoaikoja. Näin laitekin on pois toiminnasta vain lyhyen ajan. Lisäksi pikavaihtokehys estää - ympäristön ilman ollessa öljypitoista - integroidun kourun ansiosta tehokkaasti öljyn pääsyn kytkentäkaappiin. |
| Materiaali | teräslevy |
| Väri | RAL 7035 |
| Toimitus | Pikavaihtokehys Tiiviste Pikalukot |
| Sopii tilausnumerolle | 3209.... 3210.... 3383.... 3384.... 3385.... |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 7,073 kg |
| Bruttopaino | 7,4 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 28,6 kg CO2 eq (Cat B) |

ominaisuudet

| | |
|--------------------|---|
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000331 |
| ETIM 8 | EC000331 |
| ECLASS 8.0 | 27189272 |
| Tuotekuvaus | SK Pika-asennuskehys 3383/84/85 |