

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SK 3286.900

## Pikavaihtokehys

Osavaltio: 10.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3286.900 - Pikavaihtokehys kattoasennettaviin jäähdyttimiin

Vaihtokehysten alaosa kiinnitetään ruuveilla yhdessä tiivisteiden kanssa kytkentäkaappiin. Tämä yhdessä jäähdyttimen esiasennetun vaihtokehysten yläosan kanssa mahdollistaa liitännävalmiin jäähdyttimen asennuksen ja poiston pikalukkojen avulla.

## ominaisuudet

Tilausnumero	SK 3286.900
Tuotekuvaus	Pikavaihtokehys on enemmän kuin tavallinen vaihtokehys. Vaihtokehysten alaosa kiinnitetään ruuveilla yhdessä tiivisteiden kanssa kytkentäkaappiin. Näin on mahdollista asentaa/poistaa pistokevalmis jäähdytin pikalukkojen avulla yhdessä jäähdyttimen aikaisemmin asennetun vaihtokehysten yläosan kanssa. Tämä tarkoittaa käytännössä lyhyitä huoltoaikoja. Näin laitekin on pois toiminnasta vain lyhyen ajan. Lisäksi pikavaihtokehys estää - ympäristön ilman ollessa öljypitoista - integroidun kourun ansiosta tehokkaasti öljyn pääsyn kytkentäkaappiin.
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 7035
Toimitus	Pikavaihtokehys Tiiviste Pikalukot
Sopii tilausnumerolle	3386.... 3387....
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	10,419 kg
Bruttopaino	10,967 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	38,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098

# ominaisuudet

---

ETIM 9	EC000331
ETIM 8	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Tuotekuvaus	Pikavaihtokehys, jäähdytysyksikköä 3386/3387 varten, teräslevyä

---