

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3286.900

Pikavaihtokehys

Osavaltio: 2.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3286.900 - Pikavaihtokehys kattoasennettaviin jäähdyttimiin

Vaihtokehysten alaosa kiinnitetään ruuveilla yhdessä tiivisteiden kanssa kytkentäkaappiin. Tämä yhdessä jäähdyttimen esiasennetun vaihtokehysten yläosan kanssa mahdollistaa liitännävalmiin jäähdyttimen asennuksen ja poiston pikalukkojen avulla.

ominaisuudet

Tilausnumero	SK 3286.900
Tuotekuvaus	Pikavaihtokehys on enemmän kuin tavallinen vaihtokehys. Vaihtokehysten alaosa kiinnitetään ruuveilla yhdessä tiivisteiden kanssa kytkentäkaappiin. Näin on mahdollista asentaa/poistaa pistokevalmis jäähdytin pikalukkojen avulla yhdessä jäähdyttimen aikaisemmin asennetun vaihtokehysten yläosan kanssa. Tämä tarkoittaa käytännössä lyhyitä huoltoaikoja. Näin laitekin on pois toiminnasta vain lyhyen ajan. Lisäksi pikavaihtokehys estää - ympäristön ilman ollessa öljypitoista - integroidun kourun ansiosta tehokkaasti öljyn pääsyn kytkentäkaappiin.
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 7035
Toimitus	Pikavaihtokehys Tiiviste Pikalukot
Sopii tilausnumerolle	3386.... 3387....
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	10,419 kg
Bruttopaino	10,967 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	38,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098

ominaisuudet

ETIM 9	EC000331
ETIM 8	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Tuotekuvaus	Pikavaihtokehys, jäähdytysyksikköä 3386/3387 varten, teräslevyä
