

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.163

Kylmä-kuumakäytävä

Osavaltio: 25.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.163 - Kylmä-kuumakäytävä

Ovi- ja kattoelementit erottavat lämpimän ja kylmän ilman konesalissa. Tämä parantaa jäähdytyksen hyötysuhdetta. On mahdollista toteuttaa sekä kuuma- että kylmäkäytäviä.

ominaisuudet

| | |
|--------------------|--|
| Tilausnro | SK 3311.163 |
| Rakenne | Ovielementti |
| Tuotekuvaus | Ohut ovielementti, jossa on laiteikkuna ja liukuovi. Tukeva kattoelementti, joka päästää runsaasti valoa läpi. Varustettavissa tarvittaessa turvalasilla. Kulkuleveys on 1200 mm. |
| Hyödyt | Energiatehokkuuden ja jäähdytyksen hyötysuhteen paraneminen Helppo asentaa myös jälkikäteen, täysin yhteensopiva VX IT - kaappijärjestelmän kanssa Olemassa olevien laitteiden suorituskyky paranee selvästi |
| Käyttöalueet | Käyttökohteesta riippuen käytävä voidaan toteuttaa vakioilmastointikojeella tai kohdennetulla LCP Inline - rivijäähdytyksellä |
| Toimintotapa | Käytävä erottaa kylmän ja kuuman ilman konesalissa. |
| Materiaali | Teräslevy, maalattu Kattoelementti: polykarbonaattia |
| Väri | RAL 7035 |
| Mitat | Leveys: 3.600 mm Korkeus: 2.000 mm |
| Sopii: | Syvyys: 1.200 mm |
| Ohje | Compartment Rack VX IT (tilausnro 531x.175, 531x.185) ei ole yhteensopiva tämän tuotteen kanssa. Ota yhteyttä ja kysy vaihtoehtoisia ratkaisuja. |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 150 kg |
| Bruttopaino | 150 kg |
| Tullitariffinimike | 94039910 |

ominaisuudet

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| ETIM 9 | EC002525 |
| ETIM 8 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27182102 |
| Tuotokuvaus | Kuumakäytävän ovielementti 1200mm |
