

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3105.350

Kytkentäkaapin lämmitin

Osavaltio: 1.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3105.350 - Kytkentäkaapin lämmitin ilman tuuletinta

Kytkentäkaapin lämmittimet rajoittavat suhteellista kosteutta, estävät kastepistelämpötilan alituksen sekä ehkäisevät kondenssiveden muodostumista. Ennaltaehkäisee korroosion tai sähköisen oikosulun aiheuttamia vahinkoja. Tämä versio on ilman tuuletinta. Jatkuva lämmitysteho 10–150 W.



ominaisuudet

Tilausno	SK 3105.350
Tuotekuvaus	Suhteellisen ilmankosteuden säätelyyn tarkoitettujen kytkentäkaapin lämmitykset estävät kastepistealituksen ja siten kondenssiveden muodostumisen kytkentäkaappiin. Korroosion tai sähköisen oikosulun aiheuttamat välilliset vahingot vältetään.
Materiaali	Alumiini, eloksoitu
Toimitus	PTC-lämmitin Pikaliittimet Kiinnitystarvikkeet
Ohje	Tarkkaan kytkentäkaapin lämpötilansäätöön suositellaan termostaattia Jotta rakenteisiin ei pääsisi syntymään kosteutta, suositellaan lämmityksen säätöön hygrostaattia Suurikokoisissa kytkentäkaapeissa lämpö jakautuu tasaisemmin, jos käytetään useampia pienempitehoisia lämmittäjiä.

ominaisuudet

Ohje tilausnumerosta	Käyttö on mahdollista -40 °C:n käyttölämpötilassa. Saat pyynnöstä valmistajan vakuutuksen. Erikoisjännitteet kysyttäessä. Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Jatkuva lämmitysteho, 10 °C	63 W - 75 W
Nimelliskäyttöjännite	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mitat	Leveys: 64 mm Korkeus: 230 mm Syvyys: 56 mm
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 20
Suojausluokka	II (suojaeristetty)
Käyttölämpötila-alue	-33 °C...65 °C
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,59 kg
Bruttopaino	0,62 kg
Tullitariffinimike	85162999
ETIM 9	EC000737
ETIM 8	EC000737
ECLASS 8.0	27180710
Tuotekuvaus	Lämmitin 63-75W 110-240VAC

Hyväksynät

Hyväksynät	CSA UR + C-UR (recognized)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK