

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3300.270

Kylmä-kuumakäytävä

Osavaltio: 5.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3300.270 - Kylmä-kuumakäytävä

Ovi- ja kattoelementit erottavat lämpimän ja kylmän ilman konesalissa. Tämä parantaa jäähdytyksen hyötysuhdetta. On mahdollista toteuttaa sekä kuuma- että kylmäkäytäviä.

ominaisuudet

| | |
|--------------------|--|
| Tilausnro | SK 3300.270 |
| Rakenne | Kattoelementti alku/loppu |
| Tuotekuvaus | Ohut ovielementti, jossa on laiteikkuna ja liukuovi. Tukeva kattoelementti, joka päästää runsaasti valoa läpi. Varustettavissa tarvittaessa turvalasilla. Kulkuleveys on 1200 mm. |
| Hyödyt | Energiatehokkuuden ja jäähdytyksen hyötysuhteen paraneminen Helppo asentaa myös jälkikäteen, täysin yhteensopiva VX IT - kaappijärjestelmän kanssa Olemassa olevien laitteiden suorituskyky paranee selvästi |
| Käyttöalueet | Käyttökohteesta riippuen käytävä voidaan toteuttaa vakioilmastointikojeella tai kohdennetulla LCP Inline - rivijäähdytyksellä |
| Toimintotapa | Käytävä erottaa kylmän ja kuuman ilman konesalissa. |
| Materiaali | Teräslevy, maalattu |
| Väri | RAL 7035 |
| Mitat | Leveys: 600 mm Syvyys: 1.200 mm |
| Ohje | Compartment Rack VX IT (tilausnro 531x.175, 531x.185) ei ole yhteensopiva tämän tuotteen kanssa. Ota yhteyttä ja kysy vaihtoehtoisia ratkaisuja. |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 13 kg |
| Bruttopaino | 25 kg |
| Tullitariffinimike | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002525 |

ominaisuudet

| | |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC002525 |
|--------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27182102 |
|------------|----------|