


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.016 Tuuletinmoduuli

Osavaltio: 21.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.016 - Tuuletinmoduuli malleihin LCP Rack, Inline CW

Jäähdytystehon lisäämiseen. Lisäksi voidaan toteuttaa redundanssi tai vähentää sähkötehon kulutusta.



ominaisuudet

Tilausnro	SK 3311.016
Tuotekuvaus	LCP-kaappiin voidaan asentaa jälkikäteen yksittäisiä tuuletinmoduuleita viilennystehon lisäämiseksi. Jälkiasennuksella voidaan niin ikään saavuttaa LCP-kaapin redundanssi tai vähentää sen sähkötehontarvetta.
Hyödyt	Voidaan liittää laitteen ollessa käynnissä Puhallinmoduulien vaihto ilman työkaluja
Toimintotapa	Asentamalla tuuletinmoduleja LCP:hen nostetaan kulloisenkin version tuuletus- ja näin myös jäähdytysteho. Jäähdytystehon ollessa riittävä täydentäviä tuuletinmoduuleja voidaan hyödyntää redundanssin luomisessa. Asentamalla tuulettimia enemmän kuin ilman tilavuusvirta vaatii voidaan sähköenergian tarvetta vähentää, koska tuulettimet käyttävät silloin pienempää kierroslukua. Samoin laitteen melutasoa lasketaan merkittävästi.
Väri	RAL 9005

ominaisuudet

Toimitus	1 tuuletinyksikkö EC-tuulettimet Johdotettu liitántävalmiiksi Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje	Vakiovarusteena toimitetaan LCP SK 3311.238/.538 (maks. 30 kW) yhdellä tuuletinmoduulilla. Jotta saavutetaan maks. 30 kW:n jäähdytysteho, on asennettava kaksi tuuletinmoduulia lisää. Vakiovarusteena toimitetaan LCP SK 3311.268/.568 (maks. 55 kW) neljällä tuuletinmoduulilla. Jotta saavutetaan maks. 55 kW:n jäähdytysteho, on asennettava kaksi tuuletinmoduulia lisää. Vakiovarusteena toimitetaan LCP SK 3311.148/.548 (maks. 30 kW) kahdella tuuletinmoduulilla. Jotta saavutetaan maks. 30 kW:n jäähdytysteho, on asennettava kaksi tuuletinmoduulia lisää.
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	16.755
Bruttopaino	19.092
Tullitariffinimike	8414590099
EAN	4028177689824
EAN11 (UC)	87735
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716