

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3311.190

## Kylmä-kuumakäytävä

Osavaltio: 7.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3311.190 - Kylmä-kuumakäytävä

Ovi- ja kattoelementit erottavat lämpimän ja kylmän ilman konesalissa. Tämä parantaa jäähdytyksen hyötysuhdetta. On mahdollista toteuttaa sekä kuuma- että kylmäkäytäviä.

## ominaisuudet

|                    |  |
|--------------------|--|
| Tilausnro          | SK 3311.190  |
| Rakenne            | Kattoelementti keski   |
| Tuotekuvaus        | Ohut ovielementti, jossa on laiteikkuna ja liukuovi. Tukeva kattoelementti, joka päästää runsaasti valoa läpi. Varustettavissa tarvittaessa turvalasilla. Kulkuleveys on 1200 mm.                                  |
| Hyödyt             | Energiatehokkuuden ja jäähdytyksen hyötysuhteen paraneminen<br>Helppo asentaa myös jälkikäteen, täysin yhteensopiva VX IT - kaappijärjestelmän kanssa<br>Olemassa olevien laitteiden suorituskyky paranee selvästi |
| Käyttöalueet       | Käyttökohteesta riippuen käytävä voidaan toteuttaa vakioilmastointikojeella tai kohdennetulla LCP Inline - rivijäähdytyksellä  |
| Toimintotapa       | Käytävä erottaa kylmän ja kuuman ilman konesalissa.  |
| Materiaali         | Teräslevy, maalattu<br>Kattoelementti: polykarbonaattia  |
| Väri               | RAL 7035   |
| Mitat              | Leveys: 300 mm<br>Syvyys: 1.200 mm   |
| Ohje               | Compartment Rack VX IT (tilausnro 531x.175, 531x.185) ei ole yhteensopiva tämän tuotteen kanssa. Ota yhteyttä ja kysy vaihtoehtoisia ratkaisuja.   |
| Pakkausyksikkö     | 1 kpl  |
| Tullitariffinimike | 73269098   |
| ETIM 9             | EC002525   |
| ETIM 8             | EC002525   |
| ECLASS 8.0         | 27182102   |

# ominaisuudet

---

Tuotekuvaus

SK Kattoelementti keskelle 300mm