

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.285

Suurkaappi

Osavaltio: 18.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.285 - Suurkaappi HD

HD-lattiakaappi on modulaarinen, rivitettävä kaappiratkaisu hygieniaherkille alueille, joita siivotaan usein.



ominaisuudet

Tilausnro	HD 4000.285
Materiaali	Kotelo ja ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) Lukkopesä HD: Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L) Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen Asennuslevy: Teräslevy
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 µm Asennuslevy: Sinkitty Tiiviste: läpivärjätty sininen RAL 5010
Toimitus	Hitsattu kaappirunko jossa takaseinä ja pohjalevyt Ovi upotetulla tiivisteellä Oven saranat yksiovisissa kaapeissa oikealla, vaihdettavissa vasemmalle Asennuslevy Ruuvattu keskiaskel
Vaihtoehdot	HD-alarakenne säätöjaloilla
Mitat	Leveys: 1.200 mm Korkeus: 1.800 mm Syvyys: 500 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	1.099 mm x 1.696 mm
Oven avautumiskulma	125°
IK-koodi	IK08

ominaisuudet

Pohjamateriaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 4X
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 3R Type 4X Tyyppi 12
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	148 kg
Bruttopaino	149 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	HD-järjestelmäkaappi, LxKxS: 1200x1800x500mm, ruostumatonta terästä, sis. asennuslevyn, kaksiovinen

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
------------	--------------------