

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4173.000

Asennuskisko 23 x 23 mm

Osavaltio: 15.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4173.000 - Asennuskisko 23 x 23 mm VX, TS, VX SE

Asennettaviksi kaapin vaaka- ja pystyprofileihin lisäkiinnitysosilla.



ominaisuudet

Tilausnro	SZ 4173.000
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Pituus	895 mm
Asennusmahdollisuudet	<p>VX-kaapissa asennus pystysuoraan ja vaakasuoraan kaappiprofiiliin TS-kiinnitystukien avulla</p> <p>VX SE -kaapissa asennus pystysuoraan kaappiprofiiliin kiinnitystukien avulla VX-adapterikiskoon yhdistettynä</p> <p>VX SE -kaapissa asennus vaakasuoraan profiiliin/kattoon kiinnitystukien avulla yhdessä VX-adapterikiskon kanssa syvyysuunnassa</p> <p>Kaapin pystyprofiiliin: suoraan TS-Kombi-kiinnitystukien avulla, adapterikiskon (PS-yhteensopiva) ja pidikekulman, kiinnitystukien tai PS-Kombi-kiinnitystukien avulla.</p> <p>Kaapin vaakaprofiiliin: suoraan pidikekulmalla, kiinnitystuella tai PS-Kombi-kiinnitystuella</p>
Sopii:	<p>Kaappityyppi: VX TS VX SE</p> <p>Suitable for width or height or depth: 1.000 mm</p>
Pakkausyksikkö	12 kpl
Nettopaino	6,528 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	6,871 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	26,2 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Tuotekuvaus	Asennuskisko lks=1000 12kpl

Hyväksynät

Selitykset	PCF-declaration
------------	-----------------