

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4398.500

Kannatinkisko 75 x 20 mm

Osavaltio: 17.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4398.500 - Kannatinkisko 75 x 20 mm VX, TS, VX SE

Raskaille sisärakenteille, esim. tukieristimille ja muuntajille.



ominaisuudet

| | |
|-----------------------|---|
| Tilausnro | TS 4398.500 |
| Rakenne | ilman rei'itystä |
| Tuotekuvaus | Raskaille sisärakenteille, kuten tukieristimille ja muuntajille. |
| Materiaali | teräslevy |
| Pintakäsittely | Sinkitty |
| Toimitus | Sis. kiinnitystarvikkeet |
| Asennusmahdollisuudet | VX-kaapin sisempään asennustasoon Pystysuoraan TS-kaappiprofiiliin rasterimutterilla TS 8800.808 tai adapterikiskolla VX-yhteensopivuutta varten, korkeuserolla, TS-asennuskiskolla 25 x 38 mm Vaakasuoraan TS-kaappiprofiiliin: leveys- ja syvyys suunnassa Vaakasuoraan VX SE -kaappiprofiiliin, leveys suunnassa ylös ja alas tai syvydessä alas ja ylös rasterimutterilla 8800.808 |
| Sopii: | Kaappityyppi: VX TS VX SE Leveys: = 800 mm Syvyys: = 800 mm |
| Pakkausyksikkö | 4 kpl |
| Nettopaino | 9,152 kg |
| Bruttopaino | 9,68 kg |

ominaisuudet

| | |
|-------------------------|---|
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 41,87 kg CO2 eq (Cat B) |
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 73269098 |
| ETIM 9 | EC001285 |
| ETIM 8 | EC001285 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Tuotekuvaus | TS kannatinkisko VX/VXSE, 800 mm L/S, 4 kpl |

Hyväksynät

| | |
|------------|-----------------|
| Selitykset | PCF-declaration |
|------------|-----------------|