

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4579.000 Asennuslista

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4579.000 - Asennuslista VX, TS, VX SE, TP, AX

Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.



ominaisuudet

Tilausnro	TS 4579.000
Tuotekuvaus	Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.
Tekniset tiedot	Rei'itys Ø 4,5 mm, 25 mm rasterijaolla.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus	790 mm
Sopii ovileveyksille	900 mm
VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet	In door width 900 mm In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level
AX-kotelon asennusmahdollisuudet	In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet	Kotelon leveys 800 mm Oven leveys 800 mm, yhdessä rei'itetyn ovilistan kanssa
TS-kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width/depth 800 mm, on the inner mounting level

ominaisuudet

TP-pulpetin asennusmahdollisuudet	In TP pedestal and one-piece console pedestal width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Sopii:	Kaappityyppi: TS VX SE TP AX leveys/syvyys: 800 mm
Pakkausyksikkö	20 kpl
Nettopaino	8 kg
Bruttopaino	8,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	37,23 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	TS Asennuslista, TS-, VX SE-, TP-kaappeihin, sisemmälle asennustasolle: L/S: 800 mm, P: 790 mm

Hyväksynät

Selitykset	PCF-declaration
------------	-----------------