

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4594.000 Asennuslista

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4594.000 - Asennuslista VX, TS, VX SE, TP, AX

Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.



ominaisuudet

Tilausnro	TS 4594.000
Tuotekuvaus	Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.
Tekniset tiedot	Rei'itys Ø 4,5 mm, 25 mm rasterijaolla.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus	290 mm
Sopii ovileveyksille	400 mm
VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet	In door width 400 mm
AX-kotelon asennusmahdollisuudet	In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet	Kotelon leveys 300 mm
AX-muovikotelon asennusmahdollisuudet	In door width 400 mm

ominaisuudet

Asennusmahdollisuudet AX, 3-osainen	Kotelon syvyys 473 mm
TS-kaapin asennusmahdollisuudet	In door width 400 mm
VX-jalustan asennusmahdollisuudet, ruostumaton teräs	Jalustan syvyys 400 mm, yhdessä M6-kuusiokoloruuvien ja M6-mutterien kanssa
Sopii:	Kaappityyppi: VX TS VX SE AX AX muovi Seinäkotelo AX, 3-osainen
Sopii:	VX-jalustajärjestelmä, ruostumaton teräs
Pakkausyksikkö	20 kpl
Nettopaino	2,94 kg
Bruttopaino	3,02 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	14,05 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	TS Asennuslista, TS-, VX SE-, TP -kaapeille, oven leveydellä: 400 mm, P: 290 mm

Hyväksynät

Selitykset	PCF-declaration
------------	-----------------