

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4694.000 Asennuslista

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4694.000 - Asennuslista VX, TS, VX SE, TP, AX

Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.



ominaisuudet

Tilausno	TS 4694.000
Tuotekuvaus	Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.
Tekniset tiedot	Rei'itys Ø 4,5 mm, 25 mm rasterijaolla.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus	340 mm
VX-kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
AX-kotelon asennusmahdollisuudet	In door width 400 mm, with cam lock
TS-kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
TP-pulpetin asennusmahdollisuudet	In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 400 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD

ominaisuudet

VX-jalustan asennusmahdollisuudet	Jalustan leveys/syvyys 400 mm jalustan peitelevyissä, yhdessä jalustan asennuskulman kanssa
Sopii:	Kaappityyppi: VX TS VX SE TP AX leveys/syvyys: 400 mm
Sopii:	Jalustajärjestelmä VX
Pakkausyksikkö	20 kpl
Nettopaino	3,2 kg
Bruttopaino	3,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	16,36 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	TS Asennuslista, VX-, TS-, VX SE-, TP-kaappeihin, ulommalle asennustasolle: L/S: 400 mm, P: 340 mm

Hyväksynät

Selitykset	PCF-declaration
------------	-----------------