

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4695.000 Asennuslista

Osavaltio: 20.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4695.000 - Asennuslista VX, TS, VX SE, TP, AX

Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.



ominaisuudet

Tilausnro	TS 4695.000
Tuotekuvaus	Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.
Tekniset tiedot	Rei'itys Ø 4,5 mm, 25 mm rasterijaolla.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus	440 mm
VX-kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure depth 500 mm
VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure depth 500 mm, on the outer mounting level
AX-kotelon asennusmahdollisuudet	In door width 500 mm, with cam lock Oven leveys 500 mm, vasteovessa on 3-pisteinen lukitusjärjestelmä
Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet	Oven leveys 500 mm, vasteovella, yhdessä rei'itetyn ovilistan kanssa
TS-kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width/depth 500 mm, on the outer mounting level

ominaisuudet

AE-kotelon asennusmahdollisuudet	In enclosure width/height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
TP-pulpetin asennusmahdollisuudet	In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 500 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Sopii:	Kaappityyppi: VX TS VX SE TP AX AE leveys/syvyys: 500 mm
Pakkausyksikkö	20 kpl
Nettopaino	4,4 kg
Bruttopaino	4,603 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	21 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	TS asennuslista AX/VX/VXSE, pituus 440 mm, 20 kpl

Hyväksynät

Selitykset	PCF-declaration
------------	-----------------