

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 4944.000**

**C-profilikiskot 30/15**

Osavaltio: 8.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4944.000 - C-profiilikiskot 30/15 EN 60 715 mukaan, VX, TS, VX SE

Asennetaan suoraan kaapin vaakaprofiiliin tai kaapin pystyprofiiliin lisäkiinnitysosilla.



## ominaisuudet

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Tilausnro                         | SZ 4944.000   |
| Materiaali                        | teräslevy   |
| Pintakäsittely                    | Sinkitty  |
| Pituus                            | 555 mm  |
| Asennusmahdollisuudet             | VX-kaapin sisempään asennustasoon<br>Pystysuoraan TS- tai VX SE-kaappiprofiiliin rasterimutterilla TS 8800.808 tai adapterikiskolla VX-yhteensopivuutta varten.<br>Vaakasuoraan VX SE -kaappiprofiiliin, leveyssuunnassa ylös ja alas<br>Vaakasuoraan VX SE -kaappiprofiiliin, syvyysuunnassa alas (ilman asennuslevyä) ja ylös rasterimutterin avulla 8800.808<br>Vaakasuoraan TS-kaappiprofiiliin<br>3-osaisen AX:n levyinen tai syvyinen Asennustilanteen mukaan kiskoa on lyhennettävä halutulle tasolle. |
| VX-jalustan asennusmahdollisuudet | Jalustan leveys 600 mm jalustan peitelevyissä, yhdessä pidike-/välikäppaleen kanssa   |
| AX-jalustan asennusmahdollisuudet | Jalustan leveys 600 mm, yhdessä kuusiokololevyruuvien kanssa  |
| Sopii:                            | Kaappityyppi: VX<br>TS<br>Seinäkotelo AX, 3-osainen<br>leveys/syvyys: 600 mm  |

# ominaisuudet

---

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Sopii:                  | AX-jalustajärjestelmä<br>Jalustajärjestelmä VX  |
| Pakkausyksikkö          | 6 kpl   |
| Nettopaino              | 2,118 kg  |
| Bruttopaino             | 2,4 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 11,12 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Ohje PCF-luokkaan       | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike      | 73269098  |
| ETIM 9                  | EC000386  |
| ETIM 8                  | EC000386  |
| ECLASS 8.0              | 27400602  |
| Tuotekuvaus             | SZ profiilikisko 30/15 mm LxK, standardin EN 60 715 mukaan, 555 mm, 6 kpl                                   |

# Hyväksynät

---

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Selitykset | PCF-declaration |
|------------|-----------------|