


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CM 5001.080

Kaapelien vedonpoistokiskot

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CM 5001.080 - Kaapelien vedonpoistokiskot C-profiili asennuslevyille, VX, TS, VX SE ja TP

Vedonpoistoon kaapelien läpiviennin yhteydessä. Kaapelien vedonpoistokiskon pituus määräytyy asennuslevyn leveyden mukaan. Toimitukseen sisältyvät kiinnityskulmat mahdollistavat kolme erilaista asennuslevyn asennustapaa.

ominaisuudet

Tilausno	CM 5001.080
Tuotekuvaus	Vedonpoistoon kaapelien läpiviennin yhteydessä. Kaapelien vedonpoistokiskon pituus määräytyy asennuslevyn leveyden mukaan. Toimitukseen sisältyvät kiinnityskulmat mahdollistavat kolme erilaista asennuslevyn asennustapaa.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. 2 kiinnityskulmaa ja kiinnitysruuvit
Asennusmahdollisuudet	suoraan, etäisyys asennuslevyyn 23 mm suoraan, etäisyys asennuslevyyn 10 mm kallistettuna asennuslevyä kohti
VX-jalustan asennusmahdollisuudet	Jalustan leveys/syvyys 600 mm asennettaessa jalustan kulmakappaleisiin, kuusiokoloruuvien yhteydessä
VX-jalustan asennusmahdollisuudet, ruostumaton teräs	Jalustan leveys/syvyys 600 mm, yhdessä M6-kuusiokoloruuvien ja M6-mutterien kanssa
Sopii:	Jalustajärjestelmä VX VX-jalustajärjestelmä, ruostumaton teräs
Mitat	Pituus: 499 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX TS VX SE TP Kompakti kytkentäkaappi HD Leveys: = 600 mm

ominaisuudet

Sopii leveydelle	600 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,528 kg
Bruttopaino	0,64 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,7 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC000322
ETIM 8	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Tuotekuvaus	CM Vedenpoistokisko, C-profiili, asennuslevyille, TS-, VX SE-, TP -kaapeille, L: 600 mm