

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.870 Erotusleikkuri

Osavaltio: 21.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.870 - Erotusleikkuri

Mikrokiskojen ja erotuskiskojen erottamiseen Ri4Power-sisärakennekomponenttien (esim. toimintalohkojakajat) teräslevystä tai ohuiden levyjen leikkaamiseen teräslevystä, alumiinista tai kuparista ainevahvuuteen 1,2 mm asti.



ominaisuudet

Tilausno	AS 4054.870
Rakenne	suora
Tuotokuvaus	Mikrokiskojen ja erotuskiskojen erottamiseen Ri4Power-sisärakennekomponenttien (esim. toimintalohkojakajat) teräslevystä tai ohuiden levyjen leikkaamiseen teräslevystä, alumiinista tai kuparista ainevahvuuteen 1,2 mm asti.
Hyödyt	Materiaalien leikkaus ilman muodonmuutoksia Puhtaat leikkusuärmät, ei viimeistelyä leikkausprofiiliin Helppo käsitellä Ergonomisesti muotoiltu kahva kestää käyttöä, liukumaton pinta.
Materiaali	Työkalun materiaali: Erikoistyyökäkaluteräs, valssattu, ölykarkaistu
Väri	Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
Toimitus	Erotusleikkuri ml. lastusuoja

ominaisuudet

Sopii tilausnumerolle	9683.006
	9683.008
	9683.016
	9683.018
	9683.036
	9683.038
	9680.005
	9680.025
	9680.207
	9680.227
	9683.406
	9683.408
	9683.426
	9683.428
	9683.444
	9683.446
	9683.448
	9683.464
	9683.466
	9683.468
	9683.484
	9683.486
	9683.488

Mitat	Pituus: 280 mm
-------	----------------

Muokattava materiaali	Teräslevy Alumiini Kupari Muovi
-----------------------	------------------------------------------

Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus	1,2 mm
--------------------------------------------------	--------

Alumiinin maks. työstettävä ainevahvuus	1,2 mm
-----------------------------------------	--------

Muovin suurin työstettävä ainevahvuus	2 mm
---------------------------------------	------

Leikkausleveys	2,7 mm
----------------	--------

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Nettopaino	0,5 kg
------------	--------

ominaisuudet

Bruttopaino	0,54 kg
Tullitariffinimike	82032000
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Tuotekuvaus	Separator cutter for function room side walls, function room partitions and NH fuse-switch-disconnector enclosures