

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4169.000

Asennuskisko 23 x 23 mm

Osavaltio: 4.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4169.000 - Asennuskisko 23 x 23 mm VX, TS, VX SE

Asennettaviksi kaapin vaaka- ja pystyprofileihin lisäkiinnitysosilla.



ominaisuudet

| | |
|-----------------------|---|
| Tilausnro | SZ 4169.000 |
| Materiaali | teräslevy |
| Pintakäsittely | Sinkitty |
| Pituus | 295 mm |
| Asennusmahdollisuudet | <p>VX-kaapissa asennus pystysuoraan ja vaakasuoraan kaappiprofiiliin TS-kiinnitystukien avulla</p> <p>VX SE -kaapissa asennus pystysuoraan kaappiprofiiliin kiinnitystukien avulla VX-adapterikiskoon yhdistettynä</p> <p>VX SE -kaapissa asennus vaakasuoraan profiiliin/kattoon kiinnitystukien avulla yhdessä VX-adapterikiskon kanssa syvyysuunnassa</p> <p>Kaapin pystyprofiiliin: suoraan TS-Kombi-kiinnitystukien avulla, adapterikiskon (PS-yhteensopiva) ja pidikekulman, kiinnitystukien tai PS-Kombi-kiinnitystukien avulla.</p> <p>Kaapin vaakaprofiiliin: suoraan pidikekulmalla, kiinnitystuella tai PS-Kombi-kiinnitystuella</p> |
| Sopii: | <p>Kaappityyppi: VX TS VX SE</p> <p>Suitable for width or height or depth: 400 mm</p> |
| Pakkausyksikkö | 12 kpl |
| Nettopaino | 2,052 kg |

ominaisuudet

| | |
|-------------------------|---|
| Bruttopaino | 2,22 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 11,45 kg CO2 eq (Cat B) |
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Tuotekuvaus | SZ asennuskisko 23x23 mm, 400 mm LxKxS, 12 kpl |

Hyväksynät

| | |
|------------|-----------------|
| Selitykset | PCF-declaration |
|------------|-----------------|