

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 4694.000 Asennuslista

Osavaltio: 21.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4694.000 - Asennuslista VX, TS, VX SE, TP, AX

Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.



## ominaisuudet

Tilausno	TS 4694.000
Tuotekuvaus	Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.
Tekniset tiedot	Rei'itys Ø 4,5 mm, 25 mm rasterijaolla.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus	340 mm
VX-kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
AX-kotelon asennusmahdollisuudet	In door width 400 mm, with cam lock
TS-kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
TP-pulpetin asennusmahdollisuudet	In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 400 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD

# ominaisuudet

VX-jalustan asennusmahdollisuudet	Jalustan leveys/syvyys 400 mm jalustan peitelevyissä, yhdessä jalustan asennuskulman kanssa
Sopii:	Kaappityyppi: VX TS VX SE TP AX leveys/syvyys: 400 mm
Sopii:	Jalustajärjestelmä VX
Pakkausyksikkö	20 kpl
Nettopaino	3,2 kg
Bruttopaino	3,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	16,36 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	TS asennuslista AX/VX/VXSE, pituus 340 mm, 20 kpl

## Hyväksynät

Selitykset	PCF-declaration
------------	-----------------