


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4696.000 Asennuslista

Osavaltio: 10.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4696.000 - Asennuslista VX, TS, VX SE, TP, AX

Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.



ominaisuudet

Tilausnro	TS 4696.000
Tuotekuvaus	Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.
Tekniset tiedot	Rei'itys Ø 4,5 mm, 25 mm rasterijaolla.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus	540 mm
VX-kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width/depth 600 mm
VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
AX-kotelon asennusmahdollisuudet	In door width 600 mm, with cam lock In door width 600 mm, with 3-point lock system, in the hinged door
Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet	Oven leveys 600 mm, vasteovella, yhdessä rei'itetyn ovilistan kanssa
PC-kaapin asennusmahdollisuudet	Kaapin leveys 600 mm, ulommalla asennustasolla
IW-kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level

ominaisuudet

TS-kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
AE-kotelon asennusmahdollisuudet	In enclosure width/height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
TP-pulpetin asennusmahdollisuudet	In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
VX-jalustan asennusmahdollisuudet	Jalustan leveys/syvyys 600 mm jalustan peitelevyissä, yhdessä jalustan asennuskulman kanssa
Sopii:	Kaappityyppi: VX TS VX SE TP PC IW AX AE leveys/syvyys: 600 mm
Sopii:	Jalustajärjestelmä VX
Pakkausyksikkö	20 kpl
Nettopaino	5,4 kg
Bruttopaino	5,78 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	25,64 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	TS asennuslista AX/VX/VXSE, pituus 540 mm, 20 kpl

Hyväksynnät

Selitykset

PCF-declaration