

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CM 5001.081**

**Kaapelien vedonpoistokiskot**

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CM 5001.081 - Kaapelien vedonpoistokiskot C-profiili asennuslevyille, VX, TS, VX SE ja TP

Vedonpoistoon kaapelien läpiviennin yhteydessä. Kaapelien vedonpoistokiskon pituus määräytyy asennuslevyn leveyden mukaan. Toimitukseen sisältyvät kiinnityskulmat mahdollistavat kolme erilaista asennuslevyn asennustapaa.

## ominaisuudet

Tilausno	CM 5001.081
Tuotekuvaus	Vedonpoistoon kaapelien läpiviennin yhteydessä. Kaapelien vedonpoistokiskon pituus määräytyy asennuslevyn leveyden mukaan. Toimitukseen sisältyvät kiinnityskulmat mahdollistavat kolme erilaista asennuslevyn asennustapaa.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. 2 kiinnityskulmaa ja kiinnitysruuvit
Asennusmahdollisuudet	suoraan, etäisyys asennuslevyyn 23 mm suoraan, etäisyys asennuslevyyn 10 mm kallistettuna asennuslevyä kohti
VX-jalustan asennusmahdollisuudet	Jalustan leveys/syvyys 800 mm asennettaessa jalustan kulmakappaleisiin, kuusiokoloruuvien yhteydessä
VX-jalustan asennusmahdollisuudet, ruostumaton teräs	Jalustan leveys 800 mm, yhdessä M6-kuusiokoloruuvien ja M6- mutterien kanssa
Sopii:	Jalustajärjestelmä VX VX-jalustajärjestelmä, ruostumaton teräs
Mitat	Pituus: 699 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX TS VX SE TP Kompakti kytkentäkaappi HD Leveys: = 800 mm

# ominaisuudet

Sopii leveydelle	800 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,705 kg
Bruttopaino	0,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC000322
ETIM 8	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Tuotekuvaus	CM Vedenpoistokisko, C-profiili, asennuslevyille, TS-, VX SE-, TP -kaapeille, L: 800 mm