

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5380.830 Kaapelikotelo VX IT

Osavaltio: 18.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5380.830 - Kaapelikotelo VX IT

Kaapeleiden asennukseen, kiinnitykseen ja säilytykseen tai tyhjänä kotelona epätasaisiin LCP-asennuksiin.



ominaisuudet

Tilausno	VX 5380.830
Tuotekuvaus	Kaapelointitilaksi verkko- ja palvelinkaappien väliin tai kaappirivien tasaukseen, kun LCP-laitteita on kahdessa kaappirivissä epätasainen määrä.
Hyödyt	Ylimääräisten kaapeleiden ihanteellinen säilytys ja johdonmukainen kaapelienhallinta
Käyttöalueet	Kaapelointikotelona verkko- ja palvelinkaappien välissä Tyhjänä kotelona kylmä-/kuumakäytävissä kaappirivien tasaukseen, kun LCP-laitteita on kahdessa kaappirivissä epätasainen määrä. Tilavaraajana kaappirivissä myöhemmin tapahtuvaa LCP-asennusta/laajennusta varten.
Materiaali	teräslevy Alumiini
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus
General colour	RAL 7035
Väri	Kotelo: RAL 7035 Etupuoli: RAL 9005

ominaisuudet

Toimitus	Kaapin runko, etu- ja takaovi Alumiiniovi edessä, mustalla peitepaneelilla, 180°-saranat Teräslevyovi takana, umpinainen, yksiosainen, 130°:n saranat Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E 2 katto-/pohjalevyä, harjaslaipoilla 3 VX-järjestelmäkiskoa vasemmalle ja oikealle
Mitat	Leveys: 300 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 1.000 mm
Rakenne	Kaapelin johdinkotelo
Ohje	Asennettaessa kaappirivin alkuun/loppuun tarvitaan sivuseinä
Pohjamateriaali	Alumiini
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	90 kg
Bruttopaino	90 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Tuotekuvaus	VX IT Kaapelinhallintakotelo, LxKxS: 300 x 2000 x 1000 mm. Kaapin runko, alumiiniovi edessä, mustalla peitepaneelilla, teräslevyovi takana, komfort-kahvat puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E, katto ja pohja, harjaslaipoilla, 3 VX-järjestelmäkiskoa vasemmalle ja oikealle

Hyväksynnät

Sertifikaatit	Pintakäsittely
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus