

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PC 5386.000

## PC-kaappijärjestelmä

Osavaltio: 1.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PC 5386.000 - PC-kaappijärjestelmä

Turvallinen asennustapa kaikille PC-komponenteille näytöstä PC:hen ja näppäimistöön. Parasta käyttömukavuutta ja modernia muotoilua. Täydellinen suoja kosteutta ja likaa, lämpötilan vaihteluita ja asiatonta käsittelyä vastaan.

## ominaisuudet

Tilausnro	PC 5386.000
Rakenne	Laiteovi ylhäällä, näppäimistölaatikko ja laitepohja
Tuotekuvaus	Turvallinen asennustapa kaikille PC-komponenteille näytöstä PC:hen ja näppäimistöön. Parasta käyttömukavuutta ja modernia muotoilua. Täydellinen suoja kosteutta ja likaa, lämpötilan vaihteluita ja asiatonta käsittelyä vastaan.
Materiaali	Kotelo, ovi, takaovi, asennuskenttä, tasot: Teräslevy Kahvat, koristepeitelevyt: Muovi Ovien peitelevyt: Alumiini Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuskenttä, taso: pulverimaalaus
Väri	Kotelo, ovi, koristepeitelevyt, tasot: RAL 7035 Kahva: värisävy RAL 9006 Valvontakenttä, oven keskiosa: RAL 7015
Toimitus	Kotelo, ovi, takaovi Laiteovi, ylös Näppäimistövetolaatikko Laitehylly
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 1.600 mm Syvyys: 636 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 12
Näppäimistön maks. koko (BxHxT)	480 x 70 x 260 mm

## ominaisuudet

Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	123,4 kg
Bruttopaino	126 kg
Tullitariffinimike	94032080
ECLASS 8.0	27180501
Tuotekuvaus	PC kaappi SE 800x1600x600

## Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK