

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 5386.050

PC-kaappijärjestelmä

Osavaltio: 9.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 5386.050 - PC-kaappijärjestelmä

Turvallinen asennustapa kaikille PC-komponenteille näytöstä PC:hen ja näppäimistöön.
Erinomainen suoja kosteutta, likaa, lämpötilan vaihteluita ja muuta fyysistä uhkaa vastaan.



ominaisuudet

Tilausnro	PC 5386.050
Rakenne	Laiteovi ylhäällä, näppäimistölaatikko ja laitepohja
Tuotekuvaus	Turvallinen asennustapa kaikille PC-komponenteille näytöstä PC:hen ja näppäimistöön. Parasta käyttömukavuutta ja modernia muotoilua. Täydellinen suoja kosteutta ja likaa, lämpötilan vaihteluita ja asiatonta käsittelyä vastaan.
Materiaali	Kotelo, ovi, takaovi, asennuskenttä, tasot: Teräslevy Kahvat, koristepeitelevyt: Muovi Ovien peitelevyt: Alumiini Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
General colour	RAL 7035
Väri	Kotelo, ovi, koristepeitelevyt, tasot: RAL 7035 Kahva: RAL 7015 Valvontakenttä, oven keskiosa: RAL 7015

ominaisuudet

Toimitus	Kotelo, ovi, takaovi Pohjalevyt Laiteovi, ylös Näppäimistövetolaatikko Laitehylly
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 1.600 mm Syvyys: 636 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 12
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyyppi 12
Näppäimistön maks. koko (BxHxT)	480 x 70 x 260 mm
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	114 kg
Bruttopaino	115,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	448,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Tuotekuvaus	PC kaappi, 800x1600x600 mm LxKxS, teräslevy, yläosassa lasitettu ovi, näppäimistölaatikko, komponenttihylly

Hyväksynnät

Hyväksynnät	UL + C-UL (listed)
-------------	--------------------

Hyväksynät

Sertifikaatit

Pintakäsittely

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK