

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5503.790

## Verkko- ja palvelinkaapit TS IT

Osavaltio: 8.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5503.790 - Verkko- ja palvelinkaapit TS IT laiteovella, IP 55

TS IT, suljettu, suoraa kaappikohtaista ilmastointia varten. Ilman 19 tuuman sisärakennetta käytettävissä tyhjänä kaappina eri mitoissa ja suojausluokkaan IP55 saakka.

## ominaisuudet

Tilausno	DK 5503.790
Materiaali	teräslevy Alumiini
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Sisärakenteet: pohjamaalattu Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus
General colour	RAL 7035
Väri	Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035
Toimitus	Kaappirunko TS 8 ovilla ja kattolevyllä Alumiininen laiteovi edessä (180°) Teräslevyovi taakse, 180°-saranat Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisyylinterille ja turvalukolle 3524 E Kattolevy, yksiosainen, umpinainen Kaukalopohja pohjalevyllä, moniosainen, umpinainen Rivitystiiviste ja tiivistesarja pohjalevyille (sis. toimitukseen) Liitántätarvikkeet potentiaalitasaukseen maadoituspisteellä (sis. toimitukseen) 12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen) 50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen) IPPC-lava
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 1.200 mm Syvyys: 800 mm
Design doors	Umpinainen, IP 55
Rakenne 19"-taso(t)	ilman 19":n sisärakennetta

## ominaisuudet

Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55 vain rivitystiivistyksen tai ruuvattujen sivuseinien yhteydessä
Ohje	Rivitetessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180° Kaapeissa, joiden korkeus ja syvyys on 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm sivuseinät on tilattava erikoistilauksena, ja ne toimitetaan kaappiin asennettuina
Pohjamateriaali	Alumiini
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	72 kg
Bruttopaino	75,8 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	TS IT 800x1200x800 24U IP55 laiteovi

## Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit	Pintakäsittely Kotelointiluokka
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus