

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5529.141

## Verkko- ja palvelinkaapit TS IT

Osavaltio: 1.2.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5529.141 - Verkko- ja palvelinkaapit TS IT laiteovella, 482.6 mm (19") asennuskehyksellä

TS IT, laiteovella, suunniteltu suoraa kaappikohtaista ilmastointia varten. 19 tuuman asennuskehyksillä, jotka kestävät jopa 1 500 kg:n kuormituksen. Saatavana eri mitoissa.

## ominaisuudet

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilausnro      | DK 5529.141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materiaali     | Teräslevy<br>Alumiini<br>Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pintakäsittely | Kaappirunko: Pohjamaalattu<br>Sisärakenteet: pohjamaalattu<br>Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| General colour | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Väri           | Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035<br>Sisärakenteet: RAL 9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Toimitus       | Kaappirunko TS 8 ovilla ja kattolevyllä<br>Alumiininen laiteovi edessä, 180°-saranat<br>Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E<br>Kaksi 482,6 mm:n (19":n) asennuskehystä, edessä ja takana, säädettävissä syvyysuunnassa<br>Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta.<br>Liitántätarvikkeet potentiaalitasaukseen maadoituspisteellä (sis. toimitukseen)<br>12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen)<br>50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen)<br>IPPC-lava<br>Kattolevy, moniosainen, irrotettava, kaapeliläpivienti takana poikittain ja peitetty aukotus kattotuulettimelle.<br>Teräslevyovi takana, umpinainen, jaettu pystysuoraan, 180°:n saranat |

## ominaisuudet

|                                                    |                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Mitat                                              | Leveys: 600 mm<br>Korkeus: 2.000 mm<br>Syvyys: 600 mm   |
| Korkeusyksiköt                                     | 42 U                                                    |
| Korkeusyksiköt                                     | 42 U                                                    |
| Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana | 84 mm / 168 mm                                          |
| Tasojen etäisyys (toimitettaessa)                  | 345 mm                                                  |
| Design doors                                       | kiinni                                                  |
| Rakenne 19"-taso(t)                                | Asennuskehys, 482,6 mm (19")                            |
| Kuormitettavuus                                    | 15 000 N                                                |
| Ohje                                               | Rivitetäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180° |
| Pohjamateriaali                                    | Alumiini                                                |
| Pakkausyksikkö                                     | 1 kpl                                                   |
| Nettopaino                                         | 82.1                                                    |
| Bruttopaino                                        | 84.6                                                    |
| EAN                                                | 4028177706484                                           |
| E-Number Sweden                                    | E7239876                                                |
| ETIM 9                                             | EC002499                                                |
| ECLASS 8.0                                         | 27180207                                                |

## Hyväksynnät

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Hyväksynnät   | UL + C-UL (listed)           |
| Sertifikaatit | Pintakäsittely               |
| Selitykset    | Vaatimustenmukaisuusvakuutus |